


Garant**SC.T 120408, Typ: HB7210-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260766 HB7210-1
GTIN	4062406059279
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Hlavné použitie	K
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	GM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Typ	HB7210-1
Povrchová úprava	TiCN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie