

Garant
Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261346 16/07
GTIN	4045197941473
Trieda položky	21T

Technický opis

Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	19,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Dĺžka hlavy L_1	36 mm
Výška upínania L_2	15 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Držiak ISO-kód	A16M SVLCR/L07
Šírka hrdla L_4	14,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Odsadenie stredu L_3	11 mm
Úžitková hĺbka T	5 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3 Maximálny ťahovací moment 200	659905 200
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX6	675155 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3 Maximálny ťahovací moment 200	659956 200