

**CNMG 120404, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250210 CA025P
GTIN	4960664863440
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Typ	CA025P
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	PS
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie