

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261347 12/07
GTIN	4045197941503
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	15,5 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Šírka hrdla L_4	9 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Odsadenie stredu L_3	9 mm
Dĺžka hlavy L_1	28 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L_2	11 mm
Držiak ISO-kód	A12K SVLCR/L07
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Úžitková hĺbka T	6 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX6	675155 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3 Maximálny ťahovací moment 200	659905 200
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3 Maximálny ťahovací moment 200	659956 200