

Garant**VCGT 050102, Typ: HB7025-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261358 HB7025-1
GTIN	4045197941312
Trieda položky	211

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,4 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	SF
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 190 m/min
Typ	HB7025-1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 050102

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie