

**CNMG 120408 Wiper, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250213 CA025P
GTIN	4960664863235
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Lamač triesok	WQ
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CA025P
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 3,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Posuv $f$	0,15 - 0,35 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie