

**CNMG 160612, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250377 CA025P
GTIN	4960664863686
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	1,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Lamač triesok	PH
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Typ	CA025P
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160612

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie