

Garant**TK fréza GARANT Master INOX HPC, TiAlN, Ø h10 DC: 2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	202389 2
GTIN	4045197942029
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:****Na hrubovanie a dokončovanie.**

Frézy HPC s **novou vyvinutou vysoko účinnou povrchovou úpravou** pre **vynikajúcu životnosť** a **optimálny rezný výkon** v širokom rozsahu nehrdzavejúcich ocelí.

Vyššia odolnosť proti oxidácii a tvrdosť za tepla.

Môže sa používať pri **vysokých rezných rýchlostiach**, veľmi vhodné tiež pre TOOLOX®.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle	15 mm
Počet zubov Z	3
Posuv f _z pre orezávanie v INOX > 900 N/mm ²	0,024 mm
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Ø vôle D ₁	1,92 mm
Tolerancia menovitého Ø	h10
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Celková dĺžka L	57 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,05 mm
Ø rezných hrán D _c	2 mm
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm ²	0,02 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny

Ø stopky D _s	6 mm
Dĺžka britov L _c	5 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Séria	Master Inox
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorné chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	150	P
TOOLOX 33	vhodný	115	H
TOOLOX 44	vhodný	80	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	85	M
Uni	podmienene vhodný		

mokrý maximum	vhodný
mokrý minimálne	vhodný
suché	podmienene vhodný
vzduch	vhodný