


CNMG 120416, Typ: CA025P

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250373 CA025P
GTIN	4960664863662
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	CA025P
Lamač triesok	PH
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Uhlový Polomer	1,6 mm
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie