


CNMG 120412, Typ: CA025P

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250372 CA025P
GTIN	4960664863655
Trieda položky	25E

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm
Lamač triesok	PH
Typ	CA025P
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie