

**Garant**

**Upínací trň pre frézovacie hlavy s tlmením vibrácií, valcové, s otvorom v chladiacom kanáli, HSK-A 63 A = 300, Ø trňa d1: 16mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	306713 16
GTIN	4045197942456
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
- S otvorom na čip Balluff/RFID.
- Zväčšená dosadacia plocha nákrúžku.

**Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.**

**Výhoda:**

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

**Rozsah balenia:**

Vrátane skrutky na utiahnutie frézy a unášacieho kameňa.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Špeciálny kľúč č. 309840. rúra na chladiaci prostriedok č. 309880.

**Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Ø trňa d <sub>1</sub>	16 mm
Dĺžka frézovacieho trňa L <sub>4</sub>	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	300 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	16 mm
Upínač	HSK-A 63 A = 300

Norma	DIN 6357
Norma upínača	DIN 69882-3
Norma upínača	DIN 69893
Norma upínača	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 μm
Stratégia obrábania	HPC
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy