

**CNMG 160616, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250378 CA025P
GTIN	4960664863693
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Hlavné použitie	P
Typ	CA025P
Lamač triesok	PH
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm
Uhlový Polomer	1,6 mm
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160616

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie