



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 40/5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221960 40/5
GTIN	2050002058743
Trieda položky	250

Technický opis

Montážny závit M	M16
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	73 mm
Ø rezných hrán D _c	40 mm
Celková dĺžka L _{celk}	40 mm
Uhol rampy α _{max}	0,55 Stupeň
Počet rezných hrán Z	5
Ø D ₃	33 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	1 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	78 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	31,3 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Vnútorne chladenie	áno

Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------