



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 52/5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221965 52/5
GTIN	2050002058781
Trieda položky	250

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	43,3 mm
Vnútorne chladenie	áno
Ø rezných hrán D_c	52 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Uhol rampy α_{max}	0,4 Stupeň
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Počet rezných hrán Z	5
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	97 mm

Ø D ₃	45 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	102 mm
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Fz Helix	0,8
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------