

**CNMM 120416, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250493 CA025P |
| GTIN             | 4960664863761 |
| Trieda položky   | 25E           |

**Technický opis**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Posuv f                                | 0,25 - 0,9 mm/ot, |
| Hlavné použitie                        | P                 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | Hrubovanie        |
| Lamač triesok                          | PX                |
| Podmienka rezu                         | lahko prerušovaný |
| Uhlový Polomer                         | 1,6 mm            |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 70 - 420 m/min    |
| Rezný materiál                         | HM                |
| Typ                                    | CA025P            |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 1 - 11 mm         |
| Povrchová úprava                       | CVD               |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | CNMM 120416       |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 4                                     |
| Druh produktu             | Otočné rezné platničky na sústruženie |