

**CNMM 190616, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250504 CA025P
GTIN	4960664863822
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Typ	CA025P
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 11 mm
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	1,6 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Lamač triesok	PX
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 190616

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie