

**DNMG 150616, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250894 CA025P
GTIN	4960664864447
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1 - 5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	1,6 mm
Lamač triesok	PH
Typ	CA025P
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150616

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie