


Garant**XDMW090416ZDSR, HB4715, Typ: HART**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212877 HART
GTIN	4045197943132
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,8 mm
Typ	TVRDÁ
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hrúbka platne S	4.76 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDMW090416ZDSR
Typ	HB4715
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,7 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,5 mm

Programovací polomer pri $a_{p, max}$	3 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 50 HRC	vhodný	110	H
Oceľ < 55 HRC	vhodný	80	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	50	H
GG(G)	podmienene vhodný	200	K
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		