

Garant**XDMT090416ZDSR, HB4020, Typ: ST900**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212860 ST900
GTIN	4045197943118
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Technický opis

Posuv f_z na zub	1,1 mm
Typ	ST900
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hrúbka platne S	4.76 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDMT090416ZDSR
Typ	HB4020
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,3 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,5 mm

Programovací polomer pri $a_{p, max}$	3 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	330	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	280	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	240	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		