

**SNMG 120408, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251356 CA025P
GTIN	4960664864782
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Typ	CA025P
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	PH
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie