

Garant**Upínací trň pre frézy so závitom, SK 40, Závit M × dĺžka L1: M10X125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301309 M10X125
GTIN	4045197943934
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Cylindrická konštrukcia.

Použitie:

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací klúč č. 308820 – 308835.

Technický opis

L ₂	5 mm
Ø D ₂	18 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	144 mm
Ø otvoru D ₁ tolerancia IT6	10,5 mm
Vonkajší Ø D	34 mm
Závit M	M10×125
Úžitková dĺžka L ₁	125 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy