

**TNMG 160408, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251474 CA025P |
| GTIN | 4960664857609 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|--|-------------------|
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Lamač triesok | PQ |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Posuv f | 0,13 - 0,4 mm/ot, |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 105 - 435 m/min |
| Hlavné použitie | P |
| Rezný materiál | HM |
| Hĺbka rezu a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Typ | CA025P |
| Povrchová úprava | CVD |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160408 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 6 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |