

**TNMG 160408, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251583 CA025P
GTIN	4960664865154
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	PS
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 4,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv $f$	0,15 - 0,6 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Typ	CA025P
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie