

Garant

HiRunER presný klieštinový upínač ER, PSC 63 A = 100, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308542 16
GTIN	4045197944092
Trieda položky	31C

Popis

Prevedenie:

Vonkajšie a vnútorné kužele sú brúsené, všetky stopky sú pre hladší chod prevrátené. Vrátane otvorov na čipy RFID/Balluff, vysokovýkonnej upínacej matice do 25 000 min⁻¹.

Výhoda:

- **Excelentná presnosť vystredeného chodu v systéme (skľučovadlo + upínacie kliešte + upínacia matica) 3 µm vystredený chod s 2 µm upínacími kliešťami, 6 µm vystredený chod s 5 µm upínacími kliešťami.**
- **Extrémne upínacie sily (až do faktora 2 v porovnaní so štandardnými skľučovadlami ER).**
- **Účinok znižujúci vibrácie vďaka dvojdielnej upínacej matici.**

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 – typ A a B.

Rozsah balenia:

Vrátane **presnej upínacej matice**.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885, nástrčný kľúč č. 309893, upínacie kliešte ER č. 308901 – 309432, hákový kľúč č. 628400, príp. momentový kľúč č. 309749 alebo č. 628520.

Upozornenie:

- **Upína iba menovitý Ø do Ø stopky, tolerancia h10.**
- **Upínaciu maticu nepoužívajte v kombinácii s tesniacou podložkou.**
- **Klieštinový upínací trň používajte vždy v kombinácii s presnou upínacou maticou č. 309617.**
- **Používajte v kombinácii s upínacími kliešťami Fahrion.**
- **Odstránenie modrého konštrukčného krúžku je potrebné pre upínače Fahrion HP-2µm ER**

Technický opis

pre ER klieštiny	16
Rozsah upínania	0,5 - 10 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
ER upínací kľúč č. 309748; č. 309749	16
Vonkajší Ø D	34 mm
Náhradná upínacia matica ER č. 309617	16
Upínač	PSC 63 A = 100
Norma upínača	ISO 26623-1
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Klieštinový upínací trň