

**VNMG 160404, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251752 CA025P
GTIN	4960664857715
Trieda položky	25E

Technický opis

Typ	CA025P
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	105 - 435 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	PQ
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie