

**VNMG 160408, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251754 CA025P
GTIN	4960664857722
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	PQ
Typ	CA025P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	105 - 435 m/min
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie