

Garant**Kombinovaný upínací trň pre frézy Tvar ADB, SK 40, krátka, Ø trňa d1: 13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300835 13
GTIN	4045197944276
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené. S otvorom na čip Balluff/RFID.

GARANT – Všetky stopky hrubo presústružené (hladký chod!).

Použitie:

- S líčovacím perom pre frézy s pozdĺžnou drážkou, napr. DIN 841.
- S unášacím krúžkom pre frézy s priečnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah balenia:

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820; 308835, špeciálny kľúč č. 309840.

Upozornenie:

Vnútorne chladenie je možné iba s vhodnou ťahovacou skrutkou č. 309861.

Technický opis

Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	23 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	13
Ø trňa d ₁	13 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	55 mm
Náhradný unášací prstenec č. 309870	13

Vonkajší Ø D	27 mm
Dĺžka frézovacieho trňa L ₃ s unášacím kolíkom	18 mm
Náhradná ťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	13
Ø upnutia D ₁	13 mm
Upínač	SK 40, krátka
Norma	DIN 6358
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézy