

**WNMG 080404, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252012 CA025P
GTIN	4960664865802
Trieda položky	25E

Popis**Technický opis**

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Typ	CA025P
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	HQ
Hlavné použitie	P
Povrchová úprava	CVD

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie