

**DNMG 080404 Wiper, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252113 CA025P
GTIN	4960664865734
Trieda položky	25E

Popis**Technický opis**

Hĺbka rezu a_p	1 - 3,8 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	WQ
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	CA025P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Povrchová úprava	CVD

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie