

**DNMG 080412 Wiper, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 252117 CA025P |
| GTIN | 4960664865758 |
| Trieda položky | 25E |

Popis**Technický opis**

| | |
|--|---------------------------|
| Rezný materiál | HM |
| Typ | CA025P |
| Lamač triesok | WQ |
| Hĺbka rezu a_p | 1 - 3,8 mm |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 70 - 420 m/min |
| Uhlový Polomer | 1,2 mm |
| Posuv f | 0,15 - 0,6 mm/ot, |
| Hlavné použitie | P |
| Povrchová úprava | CVD |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080412 |
| Počet výmien/rezných hrán | 6 |
| Tolerancia | M |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |