

**WNMG 080416, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252118 CA025P
GTIN	4960664865932
Trieda položky	25E

**Popis****Technický opis**

Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 3,8 mm
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PS
Typ	CA025P
Uhlový Polomer	1,6 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Povrchová úprava	CVD

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080416
Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie