


**CNMG 120408, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250104 PR015S
GTIN	4960664837106
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	S
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	MQ
Rezný materiál	HM
Typ	PR015S
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie