

**CNMG 120408, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250212 PR015S
GTIN	4960664837168
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv $f$	0,05 - 0,18 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	PR015S
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	S
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Lamač triesok	MU
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie