

**DNMG 150604, Typ: PR005S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250696 PR005S
GTIN	4960664836574
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	MQ
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	30 - 90 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hlavné použitie	S
Typ	PR005S
Rezný materiál	HM
Posuv $f$	0,03 - 0,12 mm/ot,
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie