

**DNMG 150604, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250696 PR015S
GTIN	4960664837335
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	MQ
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezný materiál	HM
Typ	PR015S
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Hlavné použitie	S
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie