


**SNMG 120404, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251162 PR015S
GTIN	4960664837373
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Lamač triesok	MQ
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Hlavné použitie	S
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	PR015S
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie