

**TNMG 160408, Typ: PR005S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251583 PR005S
GTIN	4960664836758
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	30 - 90 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Posuv $f$	0,05 - 0,15 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	MU
Typ	PR005S
Hlavné použitie	S
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie