

**VNMG 160404, Typ: PR005S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251752 PR005S
GTIN	4960664836765
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	PR005S
Hlavné použitie	S
Lamač triesok	MQ
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 90 m/min
Posuv f	0,03 - 0,12 mm/ot,
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie