

**VNMG 160408, Typ: PR005S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251754 PR005S
GTIN	4960664836772
Trieda položky	25E

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,03 - 0,12 mm/ot,
Typ	PR005S
Hlavné použitie	S
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 90 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	MQ
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie