

**WNMG 080408, Typ: PR005S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252014 PR005S
GTIN	4960664836840
Trieda položky	25E

**Popis****Technický opis**

Posuv f	0,03 - 0,13 mm/ot,
Lamač triesok	MQ
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	S
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	30 - 90 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	PR005S
Povrchová úprava	Megacoat Hard

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie