

Garant**sústružnícky držiak eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261103 25/16
GTIN	4045197945303
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

S chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900 – 319886.

Technický opis

Skrutka pre podložku	269013 1
Veľkosť stopky	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Držiak ISO-kód	SVJBR/L 2525X16
Celková dĺžka L	111,5 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 3
Funkčná šírka L ₄	32 mm

Podložka	259033 5
Séria	Eco
Druh použitia	ľavé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15