

**VNMG 160408, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251824 PR015S
GTIN	4960664837588
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	MU
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Typ	PR015S
Hlavné použitie	S
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie