

**TNMG 160408, Typ: PR005S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251474 PR005S
GTIN	4960664836703
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Typ	PR005S
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	MQ
Hlavné použitie	S
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 90 m/min
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie