

**VNMG 160404, Typ: PR005S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251822 PR005S
GTIN	4960664836819
Trieda položky	25E

Technický opis

Typ	PR005S
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 90 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	MU
Hlavné použitie	S
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie