

**Garant**

tepelný upínací trň so 4 otvormi v chladiacom kanáli, poniklované, SK 50, krátka, Ø upnutia D1: 8mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302287 8
GTIN	4045197945501
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- Vysokoteplotná oceľ.
- veľ. 3 – 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- S otvorom na čip RFID/Balluff.

Prémiové vyhotovenie: poniklované, so 4 uzatvárateľnými **otvormi v chladiacom kanáli**.  
Integrované nastavenie dĺžky nástrojov (dráha nastavenia 10 mm).

**Použitie:**

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.

**Rozsah balenia:**

4 kusy dýzových skrutiek M3.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308800, upínací kľúč na TČ č. 308820– 308835, predĺženia pre zmršťovacie skľučovadlo č. 302410 – 302419. Zmršťovacie zariadenia, príslušenstvo č. 354210 – 354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.

**Technický opis**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm

otvor v chladiacom kanáli	Zamykatelné
Ø upnutia D <sub>1</sub>	8 mm
Vonkajší Ø D	27 mm
Upínač	SK 50, krátka
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	tepelný upínací trň