

Garant

Klieštinové upínacie trne ER typ ADB, poniklované, SK 40 A = 70, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	300515 16
GTIN	4045197945815
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužeľ. S otvorom na čip Balluff/RFID. GARANT –tichý chod vďaka hrubo presústruženým stopkám a presnému vyváženiu G2,5/25 000 min⁻¹. optimálnej ochrane proti korózii zabezpečenej poniklovaným povrchom. maximálnym upínacím silám a presnosti pomocou presných upínacích matíc GARANT. Špeciálne poniklovanie. GARANT –Kvalita vyvažovania G2,5/25 000 min⁻¹. Všetky stopky tvrdo sústružené (tichý chod!). Presná upínacia matica GARANT presne vyvážená (G2,5/25 000 min⁻¹) a s povrchovou úpravou, čo zabezpečuje vysokú upínaciu silu a nižšie opotrebovanie. Vyvrtaný priechod.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 – typ A a B.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835, upínací kľúč ER č. 309680 resp. 613300, upínacie kliešte ER č. 308901 – 309449; upínacia matica ER č. 309615 (pre tesniace podložky); tesniace podložky č. 309625 – 309645 (pre č. 309615).

Technický opis

pre ER klieštiny	16
Náhradná matica HOLEX č. 309580	16

Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610	16
Vonkajší Ø D	28 mm
Rozsah upínania	0,5 - 10 mm
Ø upnutia D ₁	0,5-10 mm
Upínač	SK 40 A = 70
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	klieštinový upínač

Príslušenstvo

Jednostranný otvorený kľúč, Rozmer cez steny: 25	613300 25
--	-----------