

**CCGT 030101, Typ: PR1535****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260040 PR1535
GTIN	4960664871544
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,02 - 0,1 mm/ot,
Lamač triesok	MFP-PF
Podmienka rezu	kontinuálne
Ďalšie použitie	S
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 160 m/min
Typ	PR1535
Uhlový Polomer	0,1 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,03 - 0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	40 - 60 m/min
Hlavné použitie	M

Povrchová úprava	Megacoat Nano
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 030101
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie