

**CCGT 030102, Typ: PR1535**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260041 PR1535
GTIN	4960664871551
Trieda položky	25E

Technický opis

Typ	PR1535
Ďalšie použitie	S
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	40 - 60 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,03 - 0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 160 m/min
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,02 - 0,1 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	MFP-PF

Povrchová úprava	Megacoat Nano
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 030102
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie