


Garant**Klieštinové upínacie trne ER poniklovaný, HSK-A 100 dlhý, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	305486 16
GTIN	4045197945778
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

S otvorom na čip Balluff/RFID.

- **Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).**
- **Vyvrtaný prieťah (bez nastavovacej skrutky).**
- **Všetky funkčné plochy HSK obrobene.**

Poniklované ako prevencia proti korózii.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích klieštach ER podľa DIN 6499 - typ A a B.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice s povrchovou úpravou High-Speed.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, upínacie kliešte ER č. 308881 – 309434, upínací kľúč ER č. 309680, príp. 613300.

Technický opis

pre ER klieštiny	16
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Rozsah upínania	0,5 - 10 mm

Vonkajší Ø D	28 mm
Upínač	HSK-A 100 dlhý
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69882-6
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Klieštinový upínací trň

Príslušenstvo

Jednostranný otvorený kľúč Rozmer cez steny 25	613300 25
--	-----------