

**TNMG 160404, Typ: PR005S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251472 PR005S
GTIN	4960664836697
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	PR005S
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	MQ
Hlavné použitie	S
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 90 m/min
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie